

Tischhalterung für Lupenleuchte mit Gelenkarm

Montage-Anleitung

ELV - www.elv.com - Art.-Nr. 12 01 53



2. Montage

- Suchen Sie einen geeigneten Ort für die Montage der Tischhalterung. Beachten Sie dabei, dass der Träger einer Last von bis zu 4 kg problemlos Stand halten muss.
- Halten Sie die Tischhalterung an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift am Träger. Die Öffnung der Halterung muss nach oben zeigen.



Je nach Material des Trägers ist es nicht zwingend notwendig, die mitgelieferten Dübel zu verwenden. Z. B. bei Oberflächen aus Holz reicht die Nutzung der Schrauben aus!

- Bohren Sie die Löcher. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Bohrerdurchmesser zu wählen ist, beginnen Sie zunächst mit einem dünnen Bohrer. Tasten Sie sich mit immer dicker werdenden Bohrern an die richtige Größe heran. Die mitgelieferten Dübel müssen am Ende fest im Träger sitzen.
- Drücken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher.
- Setzen Sie nun die Tischhalterung an und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest am Träger montiert ist.



Vergewissern Sie sich, dass die Lupenleuchte auch in die Tischhalterung passt und ein sicherer Halt gewährleistet ist!

- Anschließend können Sie eine Lupenleuchte in die Tischhalterung setzen. Gehen Sie hier so vor, wie Sie es bereits von den Tischklappen kennen.

1. Sicherheits-, Wartungs-, Einsatz- und Entsorgungshinweise

- Befestigen Sie die Tischhalterung sicher und kontrollieren Sie den Festsitz regelmäßig. Beim Herabfallen besteht Bruchgefahr für die Lupenleuchte!
- Vergewissern Sie sich, dass die Lupenleuchte auch in die Tischhalterung passt und ein sicherer Halt gewährleistet ist! Folgende Lupenleuchten sind für die Tischhalterung geeignet:

Typ	Vergrößerung	Anzahl LEDs	Best.-Nr.
8-W-LED-Lupenleuchte	1,75fach	80 LEDs	10 80 49
9-W-LED-Lupenleuchte	2,25fach	90 LEDs	10 99 02
6-W-LED-Lupenleuchte	1,75fach	60 SMD-LEDs	11 63 94
6-W-LED-Lupenleuchte	2,25fach	60 SMD-LEDs	11 63 93
9-W-LED-Lupenleuchte, dimmbar, wechselbare Linse	1,75fach	90 SMD-LEDs	11 90 35

- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der in Verbindung mit der Tischhalterung genutzten Lupenleuchte!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungs- sowie Montageanleitungen verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir ebenfalls keine Haftung!



Für die Montage ist es erforderlich, Löcher zu bohren. Für Bohrschäden übernehmen wir keine Haftung! Gleiches gilt für Folgeschäden!

3. Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): 68 x 45 x 68 mm
Gewicht: 235 g

1. Ausgabe Deutsch 04/2015
Dokumentation © 2015 ELV Elektronik AG, Germany
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
120153-04/2015, Version 1.0, dtp

Importeur:

ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany
Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016 · www.elv.de ...at ...ch